

Toraycon™ 1164G-15 T2

PBT

TECHNICAL DATA

产品说明

标准, GF15%

用途

- 厨具
- 连接器

加工方法

- 注射成型

ISO Designation

- >PBT-GF15FR(17)<

类型

- PBT/增强阻燃

ASTM & ISO 属性

物理性能	额定值	单位制	测试方法
密度 (23°C)	1.58	g/cm³	ISO 1183
收缩率 ¹			内部方法
垂直 : 3.00 mm	1.30	%	
流动 : 3.00 mm	0.50	%	
吸水率 ² (24 hr, 23°C)	0.070	%	ISO 62
机械性能	额定值	单位制	测试方法
拉伸模量 (23°C)	7100	MPa	ISO 527-1
拉伸应力 (23°C)	100	MPa	ISO 527-2
拉伸应变 (断裂, 23°C)	2.0	%	ISO 527-2
弯曲模量 (23°C)	6600	MPa	ISO 178
弯曲应力 (23°C)	160	MPa	ISO 178
摩擦系数 - vs. Metal ³	0.15		Suzuki Method
冲击性能	额定值	单位制	测试方法
简支梁缺口冲击强度 (23°C)	5.0	kJ/m²	ISO 179
硬度	额定值	单位制	测试方法
洛氏硬度 (M 计秤, 23°C)	85		ISO 2039-2
热性能	额定值	单位制	测试方法
载荷下热变形温度			
0.45 MPa, 未退火	220	°C	ISO 75-2/B
1.8 MPa, 未退火	200	°C	ISO 75-2/A
线性热膨胀系数 (-30 – 100°C)	5.3	cm ³ /cm/°C	ISO 11359-2
电气性能	额定值	单位制	测试方法
体积电阻率	5.0E+14	ohms·m	IEC 60093
介电强度	14	kV/mm	IEC 60243-1
介电常数			IEC 60250
23°C, 50 Hz	3.6		
23°C, 1 MHz	3.8		
耗散因数			IEC 60250
23°C, 50 Hz	0.002		
23°C, 1 MHz	0.020		
相比耐漏电起痕指数(CTI)	PLC 3		UL 746A
可燃性	额定值	单位制	测试方法
UL 阻燃等级 (0.38 mm)	V-0		UL 94
补充信息	额定值	单位制	测试方法
Bar Flow Length ⁴ (250°C, 1.00 mm)	150	mm	内部方法

备注

¹ 80x80x3mm

² 水中

³ 无润滑油

⁴ 93MPa

产品使用时的注意事项 Toraycon™

安全上の安全注意点

1. 使用 TORAYCON™ 时，请务必详阅本公司的产品安全数据表(SDS)。
2. TORAYCON™ 的干燥及成型时，会挥发少量挥发性气体，对眼，鼻，喉咙会造成一定刺激。在进行这些热处理时，请进行适当的局部通风。
3. 粒子如果洒落在地板上，为了避免滑倒，请立即进行清扫。
4. 由于可能会发生散落的问题，因此需要进行产品堆积时请留意。

使用时的注意事项

1. 本处所记载的数据是在特定条件（方法）下测定的自然色的典型代表值，而非保证值。
2. 本处针对于着色品的定义，根据所使用的颜料，染料和添加剂的种类和数量的不同而有所不同。
3. 本处所记载的信息是目前所能获得最全面的公知信息，今后如有更新恕不另行通知。
4. 本处所包含的信息、用途示例等对客户产品的品质及安全不做保证。应用于各个产品时，请基于各种相关法律法规、工业产权、产品标准和自我监管标准等因素的考虑，做好事前评估和测试，确认产品品质和安全。
5. 本处所记载的燃烧性相关资料是根据相关标准和程序步骤制成的试验片在特定的实验条件下的评价结果，并不适用于实际火灾中的风险评估。【注】：有关 UL 认证值，请参阅 UL 发布的黄卡（文件编号 E41797）。
6. 如用于医疗产品、食品包装、安全仪器或婴儿玩具等特殊用途时，请务必事先咨询其具体应用范围和用法。请勿将我司产品用作植入式医疗用途。
7. 有关我司产品的出口及含有我司产品的产品出口问题，请遵守外汇法和外贸法等相关法律法规。
8. 根据各国化学物质的管制规定及要求，我司产品中所包含的化学物质有可能会受到管控，届时会发生需要特别申请或者无法进出口的情况。如客户为我司出口商或进口商，请咨询我司以了解所在国家/地区的法规要求。
9. 使用前请参阅本产品的安全数据表。
10. 对于我司产品在贵司产品的适用性及安全性方面，我司不作任何明示或暗示的保证。
11. 干燥和成型时，可能会释放刺激眼睛、鼻子和喉咙的挥发性成分。进行此类热处理时，请适当采取局部通风措施。
12. 清扫并处理溢出颗粒，以防滑倒。
13. 请勿将产品堆叠过高，以免产品掉落造成伤害。